

**VEI/4-6**



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 мм <sup>2</sup> - 6 мм <sup>2</sup> , прозрачный, желтый
Заказ №	<a href="#">1491590000</a>
Тип	VEI/4-6
GTIN (EAN)	4050118301434
Кол.	100 Штука

**VEI/4-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	1.55 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Соединители

Поперечное сечение соединительного 6 mm <sup>2</sup> провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 4 mm <sup>2</sup> провода, мин.	
Изоляция	полная изоляция	Материал / пластик	PA
Длина 1 (l1)	17.7 mm	Идентификационный цвет	желтый прозрачный
Внутренний диаметр вала (d1)	3.4 mm	Длина 2 (l2)	8.5 mm
Внутренний диаметр манжеты (d4)	9.2 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**VEI/4-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

