# Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

## Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,10 mm²,10 mm²,прозрачный
Заказ №	<u>1491610000</u>
Тип	VEI/-10
GTIN (EAN)	4050118301397
Кол.	50 Штука

## Справочный листок технических данных





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Ο-				
Lе	ита	œи	ка	гы

ROHS	Соответствовать
Размеры и массы	

Масса нетто 2.32 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

### Соединители

Поперечное сечение соединительного 10 mm <sup>2</sup>		Поперечное сечение соединяемого	10 mm²
провода, макс.		провода	
Изоляция	полная изоляция	Материал / пластик	PA
Длина 1 (I1)	22 mm	Идентификационный цвет	прозрачный
Внутренний диаметр вала (d1)	5 mm		8 mm
Внутренний диаметр манжеты (d4)	11.8 mm		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

2 Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных



**VEI/-10** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com