

**VEI/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , прозрачный |
| Заказ №    | <a href="#">1491610000</a>                                                                                      |
| Тип        | VEI/-10                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118301397                                                                                                   |
| Кол.       | 50 Штука                                                                                                        |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 2.32 g |
|-------------|--------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Соединители

|                                                   |                    |                                         |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединяемого провода | 10 mm <sup>2</sup> |
| Изоляция                                          | полная изоляция    | Материал / пластик                      | PA                 |
| Длина 1 (l1)                                      | 22 mm              | Идентификационный цвет                  | прозрачный         |
| Внутренний диаметр вала (d1)                      | 5 mm               | Длина 2 (l2)                            | 8 mm               |
| Внутренний диаметр манжеты (d4)                   | 11.8 mm            |                                         |                    |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

Изображения

