

VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с мед-
ной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,желтый
Заказ №	1491630000
Тип	VFSKHI/0,1-0,5/288
GTIN (EAN)	4050118301489
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-03-31T00:00:00+02:00

VFSKNI/0,1-0,5/288**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.37 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

СоединителиПоперечное сечение соединительного провода, макс. 0.5 mm²Поперечное сечение соединяемого провода 0.5 mm²

Размеры 2,8 x 0,8 мм

Длина 1 (l1) 16 mm

Ширина подключения (d2) 2.8 mm

Длина 2 (l2) 6.4 mm

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.1 mm²

Изоляция имеется, Частично изолированный

Материал / пластик PVC

Идентификационный цвет желтый

Плотность подключения (d3) 0.8 mm

Классификации

ETIM 8.0 EC0005 16

ETIM 10.0 EC0005 16

ECLASS 15.0 27-44-03-92

ETIM 9.0 EC0005 16

ECLASS 14.0 27-44-03-92

VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



VFSKHI/0,1-0,5/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим