


## VSTVI/0,5-1,0



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 мм <sup>2</sup> , 0.5 мм <sup>2</sup> - 1 мм <sup>2</sup> , красный
Заказ №	<a href="#">1491770000</a>
Тип	VSTVI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301465
Кол.	100 Штука

**VSTVI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	1.25 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется, Частично изолированный
Материал / пластик	PVC	Длина 1 (I1)	23.9 mm
Идентификационный цвет	красный	Ширина подключения (d2)	6.3 mm
Плотность подключения (d3)	0.8 mm	Длина 3 (I3)	8.2 mm

### Классификации


ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

**VSTVI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## VSTVI/0,5-1,0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим