

**FSKI/0,5-1,0/288**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированные ножевые наконечники вилочного типа из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , красный
Заказ №	<a href="#">1491790000</a>
Тип	FSKI/0,5-1,0/288
GTIN (EAN)	4050118301540
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-03-31T00:00:00+02:00

**FSKI/0,5-1,0/288**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0.77 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

### Соединители

<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, макс.</td> <td>1 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Поперечное сечение соединяемого провода</td> <td>0.5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Размеры</td> <td>2,8 x 0,8 мм</td> </tr> <tr> <td>Длина l (l1)</td> <td>19.2 mm</td> </tr> <tr> <td>Ширина подключения (d2)</td> <td>2.8 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm <sup>2</sup>	Размеры	2,8 x 0,8 мм	Длина l (l1)	19.2 mm	Ширина подключения (d2)	2.8 mm	<table border="1"> <tr> <td>Поперечное сечение соединительного провода, мин.</td> <td>0.5 mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Изоляция</td> <td>имеется, Частично изолированный</td> </tr> <tr> <td>Материал / пластик</td> <td>PVC</td> </tr> <tr> <td>Идентификационный цвет</td> <td>красный</td> </tr> <tr> <td>Плотность подключения (d3)</td> <td>0.8 mm</td> </tr> </table>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется, Частично изолированный	Материал / пластик	PVC	Идентификационный цвет	красный	Плотность подключения (d3)	0.8 mm
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>																				
Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm <sup>2</sup>																				
Размеры	2,8 x 0,8 мм																				
Длина l (l1)	19.2 mm																				
Ширина подключения (d2)	2.8 mm																				
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>																				
Изоляция	имеется, Частично изолированный																				
Материал / пластик	PVC																				
Идентификационный цвет	красный																				
Плотность подключения (d3)	0.8 mm																				

### Классификации

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

**FSKI/0,5-1,0/288**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



FSKI/0,5-1,0/288

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим