



Изолированные ножевые наконечники вилочного типа из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,красный
Заказ №	<a href="#">1491820000</a>
Тип	FSKI/0,5-1,0/638
GTIN (EAN)	4050118301670
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0.94 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm <sup>2</sup>
Размеры	6,3 x 0,8 mm
Длина 1 (l1)	21.8 mm
Ширина подключения (d2)	6.3 mm


Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
Изоляция	имеется, Частично изолированный
Материал / пластик	PVC
Идентификационный цвет	красный
Плотность подключения (d3)	0.8 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516
ECLASS 15.0	27-44-03-92

ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 14.0	27-44-03-92

Изображения



## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных  
соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные  
наконечники, параллельные и последовательные  
соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует  
качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при  
работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190159412	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
GTIN (EAN)	4008190044527	
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Параллельный обжим
GTIN (EAN)	4032248517855	
Кол.	1 ST	