

WFSKHV/1,5-2,5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
Заказ №	1491970000
Тип	WFSKHV/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301755
Кол.	100 Штука

WFSKHV/1,5-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 1.27 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

СоединителиПоперечное сечение соединительного провода, макс. 2.5 mm²

Изоляция полная изоляция

Длина 1 (l1) 16.3 mm

Ширина подключения (d2) 6.3 mm

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 1.5 mm²

Материал / пластик PA

Идентификационный цвет синий

Плотность подключения (d3) 0.8 mm

Классификации

ETIM 8.0 EC0005 16

ETIM 10.0 EC0005 16

ECLASS 15.0 27-44-03-92

ETIM 9.0 EC0005 16

ECLASS 14.0 27-44-03-92

WFSKHV/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

