

VRSHVI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Полностью изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,желтый
Заказ №	1492010000
Тип	VRSHVI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301960
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

Справочный листок технических данных

VRSHVI/4,0-6,0

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 2.27 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 6 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm²

Поперечное сечение соединяемого провода 6 mm²

Изоляция полная изоляция

Материал / пластик PVC

Длина 1 (l1) 25.1 mm

Идентификационный цвет желтый

Ø контакта / штекера 5 mm

Классификации

ETIM 8.0 EC001059

ETIM 9.0 EC001059

ETIM 10.0 EC001059

ECLASS 14.0 27-40-02-12

ECLASS 15.0 27-40-02-12

Справочный листок технических данных

Weidmüller 


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

VRSHVI/4,0-6,0

www.weidmueller.com

Изображения



|

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Параллельный обжим
Кол.	1 ST	