Справочный листок технических дан-

VRSTI/0,5-1,0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,красный
Заказ №	<u>1492070000</u>
Тип	VRSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301953
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Масса нетто	1.3 g			
Экологическое соответствие	з изделия			
Communication and the	C			
Состояние соответствия RoHS Исключение из RoHS (если применимо/известно)	Соответствует с исключением 6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3			
	·			
Соединители				
Соединители				
Поперечное сечение соединительного	o 1 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm²	
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого	1 mm ²	·	0.5 mm²	
Соединители Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик		провода, мин.		
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm²	провода, мин. Изоляция	полная изоляция	
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик	1 mm²	провода, мин. Изоляция Длина 1 (I1)	полная изоляция 27 mm	
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик Идентификационный цвет	1 mm² PVC красный	провода, мин. Изоляция Длина 1 (I1) Ø контакта / штекера	полная изоляция 27 mm 4 mm	
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик Идентификационный цвет Классификации	1 mm ² PVC красный EC001059	провода, мин. Изоляция Длина 1 (I1) Ø контакта / штекера ЕТІМ 7.0	полная изоляция 27 mm 4 mm EC001059	
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик Идентификационный цвет Классификации ЕТІМ 6.0 ETІМ 8.0	1 mm ² PVC красный EC001059 EC001059	провода, мин. Изоляция Длина 1 (I1) Ø контакта / штекера ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	полная изоляция 27 mm 4 mm EC001059 EC001059	
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик Идентификационный цвет Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	1 mm ² PVC красный EC001059 EC001059 EC001059	провода, мин. Изоляция Длина 1 (I1) Ø контакта / штекера ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	полная изоляция 27 mm 4 mm EC001059 EC001059 27-40-02-12	
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик Идентификационный цвет Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ETІМ 10.0 ECLASS 9.1	1 mm ² PVC красный EC001059 EC001059 EC001059 27-40-02-12	провода, мин. Изоляция Длина 1 (I1) Ø контакта / штекера ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 27 mm 4 mm EC001059 EC001059 27-40-02-12 27-40-02-12	
Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Материал / пластик Идентификационный цвет Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	1 mm ² PVC красный EC001059 EC001059 EC001059	провода, мин. Изоляция Длина 1 (I1) Ø контакта / штекера ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	полная изоляция 27 mm 4 mm EC001059 EC001059 27-40-02-12	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

