

KQI-M5/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Заказ №	1492120000
Тип	KQI-M5/-0,5
GTIN (EAN)	4050118302042
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

KQI-M5/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.33 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm ²
---	---------------------

Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm ²
---	---------------------

Материал / пластик	PA
--------------------	----

Идентификационный цвет	желтый
------------------------	--------

Наружный диаметр вала (d3)	8 mm
----------------------------	------

Внутренний диаметр фланца (d2)	5.3 mm
--------------------------------	--------

Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.1 mm ²
--	---------------------

Изоляция	имеется
----------	---------

Отверстие	M 5
-----------	-----

Внутренний диаметр вала (d1)	1 mm
------------------------------	------

Длина соединения (l)	16 mm
----------------------	-------

Внутренний диаметр манжеты (d4)	2.3 mm
---------------------------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------

ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-12
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------


ECLASS 14.0	27-40-02-12
-------------	-------------

KQI-M5/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KQI-M5/-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим