Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Изолированный кабельный разъем ПВХ или РС/РА

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник,Изолированный кабель- ный соединитель,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²
Заказ №	<u>1492180000</u>
Тип	KQI-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118302080
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных

0.58 g





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

C -		-l		
Lе	оти	œи	кат	ы

DOLLC

Масса нетто

noris	Соответствовать	
_		
Размеры и массы		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Соединители

Поперечное сечение соединительно	го 1 mm²	Поперечное сечение соединительног	Поперечное сечение соединительного 0.5 mm ²		
провода, макс.		провода, мин.			
Поперечное сечение соединяемого	1 mm²	Изоляция	имеется		
провода					
Материал / пластик	PC	Отверстие	M 3.5		
Идентификационный цвет	красный	Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm		
Наружный диаметр вала (d3)	6 mm	Длина соединения (I)	17 mm		
Внутренний диаметр фланца (d2)	3.7 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4 mm		

Классификации

EC001059 EC001059 27-40-02-12
27-40-02-12
27-40-02-12
27-40-02-12
27-40-02-12

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных




KQI-M3,5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

KQI-M3,5/-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

	Conobindo Hamisto Him cartaca		
Тип	HTI 15	Версия	
Заказ №	9014400000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 2.5mm², Двойной	
Кол.	1 ST	обжим	
Тип	CTI 6	Версия	
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим	
Кол.	1 ST		
Тип	CTI 6 G	Версия	
Заказ №	9202850000	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под	
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный	
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим	

Статус каталога / Изображения