

**KQI-M3,5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1492180000</a>
Тип	KQI-M3,5/-1
GTIN (EAN)	4050118302080
Кол.	100 Штука

**KQI-M3,5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0.58 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
---	-------------------	--	---------------------

Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm <sup>2</sup>	Изоляция	имеется
---	-------------------	----------	---------

Материал / пластик	PC	Отверстие	M 3.5
--------------------	----	-----------	-------

Идентификационный цвет	красный	Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm
------------------------	---------	------------------------------	--------

Наружный диаметр вала (d3)	6 mm	Длина соединения (l)	17 mm
----------------------------	------	----------------------	-------

Внутренний диаметр фланца (d2)	3.7 mm	Внутренний диаметр манжеты (d4)	4 mm
--------------------------------	--------	---------------------------------	------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
-----------	----------	-------------	-------------


ECLASS 15.0	27-40-02-12		
-------------	-------------	--	--

**KQI-M3,5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## KQI-M3,5/-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Crimping tools



- Инструменты для обжима изолированных соединителей  
Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
  - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
  - С упором для точного позиционирования контактов
  - Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

### Основные данные для заказа

Тип	HTI 15	Версия
Заказ №	<a href="#">9014400000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4008190159412	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Двойной
Кол.	1 ST	обжим
Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим