

KQI-M4/S/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Заказ № | 1492280000 |
| Тип | KQI-M4/S/-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118302141 |
| Кол. | 100 Штука |

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.83 g |
|-------------|--------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Соединители

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2.5 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 1.5 mm ² |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 2.5 mm ² | Изоляция | имеется |
| Материал / пластик | PC | Отверстие | M 4/S |
| Идентификационный цвет | синий | Внутренний диаметр вала (d1) | 2.3 mm |
| Наружный диаметр вала (d3) | 6.8 mm | Длина соединения (l) | 17.6 mm |
| Внутренний диаметр фланца (d2) | 4.3 mm | Внутренний диаметр манжеты (d4) | 4.4 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Drawings



Accessories

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | HTI 15 | Версия |
| Заказ № | 9014400000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Двойной |
| Кол. | 1 ST | обжим |
| Тип | CTI 6 | Версия |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTI 6 G | Версия |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный |
| Кол. | 1 ST | обжим, Параллельный обжим |