

**KQNG-M5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">1493580000</a>
Тип	KQNG-M5/-1
GTIN (EAN)	4050118303315
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-03-31T00:00:00+02:00

**KQNG-M5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0.81 g
-------------	--------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
------------	-----------------------

### Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Изоляция	не имеется
----------	------------

Внутренний диаметр вала (d1)	1.6 mm
------------------------------	--------

Длина вала (a)	5 mm
----------------	------

Внутренний диаметр фланца (d2)	5.3 mm
--------------------------------	--------

Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>
--	---------------------

Отверстие	C 5
-----------	-----

Наружный диаметр вала (d3)	10 mm
----------------------------	-------

Длина соединения (l)	13 mm
----------------------	-------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001059
----------	----------

ETIM 10.0	EC001059
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-40-02-92
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------


ECLASS 14.0	27-40-02-92
-------------	-------------

**KQNG-M5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**KQNG-M5/-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия	
Заказ №	<a href="#">9014610000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием	
Кол.	1 ST		