

KRN-M8/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
Заказ №	1495170000
Тип	KRN-M8/-4
GTIN (EAN)	4050118304855
Кол.	100 Штука

KRN-M8/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 3 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Исполнение Серия Euro, стандарт

Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 4 mm ² Поперечное сечение соединяемого провода 4 mm ² Отверстие M8 Внутренний диаметр вала (d1) 3 mm Длина вала (a) 8 mm Внутренний диаметр фланца (d2) 8.4 mm	Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm ² Изоляция не имеется Идентификационный цвет Нет Наружный диаметр вала (d3) 5 mm Длина соединения (l) 22 mm Ширина фланца (b) 14 mm
---	---

Классификации


ETIM 8.0 EC001051	ETIM 9.0 EC001051
ETIM 10.0 EC001051	ECLASS 14.0 27-40-02-05
ECLASS 15.0 27-40-02-05	

KRN-M8/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KRN-M8/-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия	
Заказ №	9014610000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm ² , 6mm ² , Обжим с гофрированием	
Кол.	1 ST		