## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Кабельный наконечник, 1.5 mm², 1 mm² - 1.5 mm²
1495220000
KWN-M4/-1,5 90
4050118304572
100 Штука

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

^-		1		
Lе	DT	100	ик	аты

ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Масса нетто 1.6 g

#### Экологическое соответствие изделия

 Состояние соответствия RoHS
 Соответствует без исключения

 REACH SVHC
 Нет SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Исполнение Серия Euro, 90°

#### Соединители

Поперечное сечение соединительного 1.5 mm² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 1 mm <sup>2</sup> провода, мин.		
Поперечное сечение соединяемого провода	1.5 mm <sup>2</sup>	Изоляция	не имеется	
Отверстие	M 4	 Идентификационный цвет	Нет	
Внутренний диаметр вала (d1)	1.9 mm	 Наружный диаметр вала (d3)	3.9 mm	
Длина вала (а)	5 mm	Длина соединения (I)	9 mm	
Внутренний диаметр фланца (d2)	4.3 mm	Ширина фланца (b)	8.5 mm	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

# Справочный листок технических данных



KWN-M4/-1,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### **Crimping tools**

Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

#### Основные данные для заказа

Тип	HTN 21	Версия
Заказ №	9014610000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190152734	0.5mm², 6mm², Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	