

**INLAY CC-M 27/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



**Основные данные для заказа**

Заказ №	1500290000
Тип	<a href="#">INLAY CC-M 27/70</a>
GTIN (EAN)	4050118309034
Кол.	1 Штука

**INLAY CC-M 27/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	120 mm	Глубина (дюймов)	4.7244 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	65.12 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Исполнение Держатель на 3 знака Ширина 76 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

**INLAY CC-M 27/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Пример использования**

