## Справочный листок технических данных

### **INLAY CC-M 43/70**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Основные данные для заказа

Заказ №	1500300000
Тип	INLAY CC-M 43/70
GTIN (EAN)	4050118309027
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
			,	
Глубина	120 mm	Глубина (дюймов)	4.7244 inch	
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch	
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch	
Масса нетто	75 g			
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Общие данные	'			
Исполнение	Держатель на 1 знак	Ширина	76 mm	
Классификации				
ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675	
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675	
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 9.0	19-14-92-90	
ECLASS 9.1	19-14-92-90	ECLASS 10.0	19-14-92-90	
ECLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90	
ECLASS 13.0	19-14-90-90	ECLASS 14.0	19-14-90-90	
ECLASS 15.0	19-14-90-90			

# Справочный листок технических данных

## INLAY CC-M 43/70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

