



Основные данные для заказа

Версия	MetalliCard, Клейкая лента, 43 x 70 мм, прозрачный
Заказ №	1500340000
Тип	DKB CC 43/70
GTIN (EAN)	4050118309041
Кол.	100 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.01 mm	Глубина (дюймов)	0.0004 inch
Высота	43 mm	Высота (в дюймах)	1.6929 inch
Ширина	70 mm	Ширина (в дюймах)	2.7559 inch
Масса нетто	0.01 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...160 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей	модифицированный акрилат		
Исполнение	самоклеющийся		
Ширина	70 mm		
Температурный диапазон, макс..	160 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	прозрачный		
Основной материал	Пленка, полиэстер		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MetalliCard	
Рекомендованные отрасли промышленности совместимый принтер	Энергетика, Технологические линии		
Количество маркировочных элементов 1 MetalliCard = Adhesive strip на комбинацию			
Температурный диапазон вставки	-40...160 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения

Пример использования

