

АККУ EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	Battery
Заказ №	1500840000
Тип	АККУ EPG
GTIN (EAN)	4050118309454
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-06-25T00:00:00+02:00

АККУ EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	115 mm	Глубина (дюймов)	4.5275 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	80 mm	Ширина (в дюймах)	3.1496 inch
Масса нетто	484 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Аккумулятор для инструментов EPG
-------------------	----------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 9.0	21-05-92-07
ECLASS 9.1	21-05-92-07	ECLASS 10.0	21-05-92-07
ECLASS 11.0	21-05-29-02	ECLASS 12.0	21-05-29-02
ECLASS 13.0	21-05-29-02	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		