ES EPG 45 WM 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до $300 \ \text{mm}^2$
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Аксессуар, 6mm², WM-обжим	
<u>1500850000</u>	
ES EPG 45 WM 6	
4050118309485	
1 Штука	
	1500850000 ES EPG 45 WM 6 4050118309485





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	150 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Ширина обжима	7 mm	Сечение медного провода для обжима 6
Ширина обжима в мм	7	

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	10	Поперечное сечение провода, мин., AWG	10
Диапазон обжимаемых проводников,	6 mm²		
макс.			

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим	
Сечение кабельного наконечника	номин.	6 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Статус каталога / Изображения

ES EPG 45 WM 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	<u>1500830000</u>	Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

6 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M4/-6 90	Версия
I VIII	KVVIV-IVI4/-0 90	версия
Заказ №	<u>1497220000</u>	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M5/-6 90	Версия
Тип Заказ №	KWN-M5/-6 90 1496120000	Версия Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
	, '	

Дата создания 28.11.2025 11:20:07 MEZ

Статус каталога / Изображения

ES EPG 45 WM 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M6/-6 90	Версия
Заказ №	1496130000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-6 90	Версия
Заказ №	1496140000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-6 90	Версия
Заказ №	<u>1496150000</u>	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305579	Radonali narononiar, o mini o mini
Кол.	100 ST	
		D
Тип	KWN-M12/-6 90	Версия
Заказ №	1496170000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTN/-6	Версия
Заказ №	1494720000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm²,Нет
GTIN (EAN)	4050118304190	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M5/-6	Версия
Заказ №	<u>1497840000</u>	Кабельный наконечник,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-6	Версия
Заказ №	1497850000	Кабельный наконечник,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M8/-6	Версия
Заказ №	1497860000	Кабельный наконечник,6 mm²
GTIN (EAN)	4050118307238	Recording Herono Hink, o Hilli
Кол.	100 ST	
		D
Тип	VPN/-6	Версия
Заказ №	1498610000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm²,Нет
GTIN (EAN)	4050118307931	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M4/-6	Версия
Заказ №	1497150000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M5/-6	Версия
Заказ №	1497170000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M6/-6	Версия
Заказ №	1497180000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-6	Версия
Заказ №	<u>1497190000</u>	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306613	ווווו ע, ווווו ע, אווורטווסאאר אשרשה שהסטאר אוווו אין ווווו אין אווורטווסאאר אשרשה אוווויטרסאאר אוווויטרסאאר איי
JIIIV (LAIV)		
Кол.	100 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ES EPG 45 WM 6

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-6	Версия
Заказ №	1497200000	Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-6	Версия
Тип Заказ №	KRN-M12/-6 1497210000	Версия Кабельный наконечник,6 mm²,6 mm² - 6 mm²
	· ·	