

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	95мм ² , WM-обжим
Заказ №	1500890000
Тип	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
Кол.	1 Штука

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	136 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Ширина обжима	5 mm	Сечение медного провода для обжима	95
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	3/0	Поперечное сечение провода, мин., AWG	3/0
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	95 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 95 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	1500830000	Инструмент для обжима, 6мм ² , 150мм ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

95 мм²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-95 S	Версия
Заказ №	1494430000	Кабельный наконечник, 95 мм ² , 95 мм ² - 95 мм ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-95 S	Версия
Заказ №	1494890000	Кабельный наконечник, 95 мм ² , 95 мм ² - 95 мм ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Кол.	25 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-95 S	Версия
Заказ №	1494900000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-95 S	Версия
Заказ №	1494910000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-95 90	Версия
Заказ №	1496080000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-95 90	Версия
Заказ №	1496090000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-95 90	Версия
Заказ №	1496100000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M14/-95 90	Версия
Заказ №	1494670000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-95 90	Версия
Заказ №	1496110000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-95 45	Версия
Заказ №	1496340000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-95 45	Версия
Заказ №	1496350000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-95 45	Версия
Заказ №	1496370000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-95 45	Версия
Заказ №	1496380000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M8/-95	Версия
Заказ №	1498180000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-95	Версия
Заказ №	1498190000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 WM 95

Аксессуары

Тип	KP-M12/-95	Версия
Заказ №	1498210000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-95	Версия
Заказ №	1498520000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-95	Версия
Заказ №	1498220000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-95	Версия
Заказ №	1498230000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Кол.	50 ST	
Тип	KWPN-M8/-95 90	Версия
Заказ №	1497690000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M10/-95 90	Версия
Заказ №	1497710000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-95 90	Версия
Заказ №	1497720000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/-95 90	Версия
Заказ №	1497730000	Кабельный наконечник,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Кол.	25 ST	
Тип	VPN/-95	Версия
Заказ №	1498680000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118307917	
Кол.	50 ST	
Тип	VPLN/-95	Версия
Заказ №	1492950000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118302622	
Кол.	50 ST	
Тип	KRN-M6/-95	Версия
Заказ №	1495820000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-95	Версия
Заказ №	1495600000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-95	Версия
Заказ №	1495610000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Кол.	25 ST	

ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M12/-95	Версия
Заказ №	1495620000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-95	Версия
Заказ №	1495780000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-95	Версия
Заказ №	1495630000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-95	Версия
Заказ №	1495640000	Кабельный наконечник,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Кол.	25 ST	