

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	120mm ² , WM-обжим
Заказ №	1500900000
Тип	ES EPG 45 WM 120
GTIN (EAN)	4050118309287
Кол.	1 Штука

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	135 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Ширина обжима	5 mm	Сечение медного провода для обжима	120
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	4/0	Поперечное сечение провода, мин., AWG	4/0
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	120 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 120 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	1500830000	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

120 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-120 S	Версия
Заказ №	1494410000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M8/-120 S	Версия
Заказ №	1494420000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 ST	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-120 S	Версия
Заказ №	1494920000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M12/-120 S	Версия
Заказ №	1494930000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 ST	
Тип	KWN-M8/-120 90	Версия
Заказ №	1494680000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	1494450000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-120 90	Версия
Заказ №	1494470000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-120 90	Версия
Заказ №	1494480000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-120 45	Версия
Заказ №	1496390000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-120 45	Версия
Заказ №	1496400000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-120 45	Версия
Заказ №	1496410000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-120 45	Версия
Заказ №	1496420000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M8/-120	Версия
Заказ №	1498480000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-120	Версия
Заказ №	1498240000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-120	Версия
Заказ №	1498250000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 ST	

ES EPG 45 WM 120

Аксессуары

Тип	KP-M14/-120	Версия
Заказ №	1498490000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-120	Версия
Заказ №	1498270000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-120	Версия
Заказ №	1498280000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 ST	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	1497750000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-120 90	Версия
Заказ №	1497760000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/120 90	Версия
Заказ №	1497770000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Версия
Заказ №	1497780000	Кабельный наконечник, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 ST	
Тип	VPN/-120	Версия
Заказ №	1498690000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 ST	
Тип	VPLN/-120	Версия
Заказ №	1492960000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² , Нет
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 ST	
Тип	KRN-M8/-120	Версия
Заказ №	1495790000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-120	Версия
Заказ №	1495650000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-120	Версия
Заказ №	1495670000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-120	Версия
Заказ №	1495800000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 ST	

ES EPG 45 WM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M16/-120	Версия	
Заказ №	1495680000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305272		
Кол.	25 ST		
Тип	KRN-M20/-120	Версия	
Заказ №	1495690000	Кабельный наконечник, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305524		
Кол.	25 ST		