

ES EPG 45 HEX 6


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	6mm ² , Шестигранный обжим
Заказ №	1500930000
Тип	ES EPG 45 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118309508
Кол.	1 Штука

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	149 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Параметр	5	Ширина обжима	7 mm
Сечение медного провода для обжима	6	Ширина обжима в мм	7

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	10	Поперечное сечение провода, мин., AWG	10
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	6 mm ²	

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты




Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	1500830000	Инструмент для обжима, 6mm ² , 150mm ² , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

6 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M4/-6	Версия
Заказ №	1497150000	Кабельный наконечник, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M5/-6	Версия
Заказ №	1497170000	Кабельный наконечник, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M6/-6	Версия
Заказ №	1497180000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M8/-6	Версия
Заказ №	1497190000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M10/-6	Версия
Заказ №	1497200000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Кол.	100 ST	
Тип	KRN-M12/-6	Версия
Заказ №	1497210000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M4/-6 90	Версия
Заказ №	1497220000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M5/-6 90	Версия
Заказ №	1496120000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M6/-6 90	Версия
Заказ №	1496130000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M8/-6 90	Версия
Заказ №	1496140000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M10/-6 90	Версия
Заказ №	1496150000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Кол.	100 ST	
Тип	KWN-M12/-6 90	Версия
Заказ №	1496170000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² - 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Кол.	100 ST	
Тип	VSTN/-6	Версия
Заказ №	1494720000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² ,Нет
GTIN (EAN)	4050118304190	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M5/-6	Версия
Заказ №	1497840000	Кабельный наконечник,6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Кол.	100 ST	
Тип	KP-M6/-6	Версия
Заказ №	1497850000	Кабельный наконечник,6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Кол.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	КР-M8/-6	Версия	
Заказ №	1497860000	Кабельный наконечник,6 мм ²	
GTIN (EAN)	4050118307238		
Кол.	100 ST		
Тип	VPN/-6	Версия	
Заказ №	1498610000	Кабельный наконечник,6 мм ² ,6 мм ² ,Нет	
GTIN (EAN)	4050118307931		
Кол.	100 ST		