

## ES EPG 45 HEX 95


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Версия	95мм <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
Заказ №	<a href="#">1500980000</a>
Тип	ES EPG 45 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118309348
Кол.	1 Штука

**ES EPG 45 HEX 95**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	136 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Обжимные вставки**

Параметр	18	Ширина обжима	5 mm
Сечение алюминиевого провода для обжима	70	Сечение медного провода для обжима	95
Ширина обжима в мм	5		

**Описание контактов**

Поперечное сечение провода, макс., AWG	3/0	Поперечное сечение провода, мин., AWG	3/0
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	95 mm <sup>2</sup>		

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	95 mm <sup>2</sup>	

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1500830000</a>	Инструмент для обжима, 6мм <sup>2</sup> , 150мм <sup>2</sup> , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

### 95 мм<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1495820000</a>	Кабельный наконечник, 95 мм <sup>2</sup> , 95 мм <sup>2</sup> - 95 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1495600000</a>	Кабельный наконечник, 95 мм <sup>2</sup> , 95 мм <sup>2</sup> - 95 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KRN-M10/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1495610000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1495620000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1495780000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1495630000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1495640000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M6/-95 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494430000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M8/-95 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494890000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-95 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494900000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M12/-95 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494910000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-95 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496080000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-95 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496090000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-95 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496100000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M14/-95 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494670000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KWN-M16/-95 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1496110000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-95 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496340000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-95 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496350000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-95 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496370000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-95 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496380000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M8/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1498180000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1498190000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1498210000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1498520000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1498220000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-95	Версия
Заказ №	<a href="#">1498230000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
Кол.	50 ST	
Тип	KWPN-M8/-95 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497690000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M10/-95 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497710000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

Тип	KWPN-M12/-95 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497720000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307214		
Кол.	25 ST		
Тип	KWPN-M16/-95 90	Версия	
Заказ №	<a href="#">1497730000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307054		
Кол.	25 ST		
Тип	VPN/-95	Версия	
Заказ №	<a href="#">1498680000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Нет	
GTIN (EAN)	4050118307917		
Кол.	50 ST		
Тип	VPLN/-95	Версия	
Заказ №	<a href="#">1492950000</a>	Кабельный наконечник,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,Нет	
GTIN (EAN)	4050118302622		
Кол.	50 ST		