#### **ES EPG 45 HEX 120**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до  $300 \ \text{mm}^2$
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

#### Основные данные для заказа

120mm², Шестигранный обжим	
<u>1500990000</u>	
ES EPG 45 HEX 120	
4050118309140	
1 Штука	
	1500990000 ES EPG 45 HEX 120 4050118309140





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	133 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Обжимные вставки

Параметр	20	Ширина обжима	5 mm	
Сечение медного провода	для обжима 120	Ширина обжима в мм	5	

#### Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	4/0	Поперечное сечение провода, мин., AWG	4/0
Диапазон обжимаемых проводников,	120 mm <sup>2</sup>		
макс.			

#### Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим	
Сечение кабельного наконечника	номин.	120 mm <sup>2</sup>

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Статус каталога / Изображения

#### **ES EPG 45 HEX 120**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

#### Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	<u>1500830000</u>	Инструмент для обжима, 6mm², 150mm², Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

#### 120 mm<sup>2</sup>



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-120	Версия
Заказ №	1495790000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-120	Версия
Тип Заказ №	KRN-M10/-120 1495650000	Версия Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
		·

Дата создания 09.11.2025 05:39:46 МЕХ





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

Тип	KRN-M12/-120	Версия
Заказ №	1495670000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-120	Версия
Заказ №	1495800000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-120	Версия
Заказ №	1495680000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-120	Версия
Заказ №	1495690000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305524	RECORDING HEROTO-TIME, 120 Hill 120 Hill
Кол.	25 ST	
		D
Тип	KRN-M6/-120 S	Версия
Заказ №	<u>1494410000</u>	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M8/-120 S	Версия
Заказ №	1494420000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M10/-120 S	Версия
Заказ №	1494920000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M12/-120 S	Версия
Заказ №	1494930000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 ST	
Тип	KWN-M8/-120 90	Версия
Заказ №	1494680000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	1494450000	Кабельный наконечник.120 mm².120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-120 90	Rencias
тип Заказ №	1494470000	Версия Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
		каоельный наконечник, гдо пінт-, гдо пінт гдо Пінт-
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-120 90	Версия
Заказ №	1494480000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-120 45	Версия
Заказ №	1496390000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 ST	
NO/I.	20 31	





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

<b>T</b>	1/1A/N   NA40 / 400 : =	
Тип	KWN-M10/-120 45	Версия
Заказ №	1496400000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-120 45	Версия
Заказ №	1496410000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-120 45	Версия
Заказ №	1496420000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm² - 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M8/-120	Версия
Заказ №	<u>1498480000</u>	Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-120	Версия
Заказ №	1498240000	Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-120	Версия
Заказ №	1498250000	Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-120	Версия
Заказ №	1498490000	 Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-120	Версия
Заказ №	1498270000	 Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-120	Версия
Заказ №	1498280000	Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	Resolution Harcotte Hink, 120 Hilli
Кол.	50 ST	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	1497750000	ьерсия Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307061	NACONDIDIN HANDICHINA, 120 IIIIII
Кол.	25 ST	
		Popous
Тип	KWPN-M12/-120 90	Версия Кабельный наконечник,120 mm²
Заказ №	<u>1497760000</u> 4050118307184	касельный наконечник, гдо пшт-
GTIN (EAN)		
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/120 90	Версия
Заказ №	1497770000	Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Версия
Заказ №	1497780000	Кабельный наконечник,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307191 25 ST	

Статус каталога / Изображения



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **ES EPG 45 HEX 120**

### Аксессуары

Тип	VPN/-120	Версия
Заказ №	1498690000	Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm²,Нет
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 ST	
Тип	VPLN/-120	Версия
Тип Заказ №	VPLN/-120 1492960000	Версия Кабельный наконечник,120 mm²,120 mm²,Нет
	,	