


**ES EPG 45 HEX 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Версия	120mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим
Заказ №	<a href="#">1500990000</a>
Тип	ES EPG 45 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118309140
Кол.	1 Штука

## ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Размеры и массы

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	133 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Обжимные вставки

Параметр	20	Ширина обжима	5 mm
Сечение медного провода для обжима	120	Ширина обжима в мм	5

## Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	4/0	Поперечное сечение провода, мин., AWG	4/0
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	120 mm <sup>2</sup>		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	120 mm <sup>2</sup>	

## Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1500830000</a>	Инструмент для обжима, 6мм <sup>2</sup> , 150мм <sup>2</sup> , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 ST	Овальный обжим

120 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M8/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495790000</a>	Кабельный наконечник, 120 мм <sup>2</sup> , 120 мм <sup>2</sup> - 120 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M10/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495650000</a>	Кабельный наконечник, 120 мм <sup>2</sup> , 120 мм <sup>2</sup> - 120 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Тип	KRN-M12/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495670000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M14/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495800000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M16/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M20/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1495690000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
Кол.	25 ST	
Тип	KRN-M6/-120 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M8/-120 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M10/-120 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494920000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
Кол.	10 ST	
Тип	KRN-M12/-120 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1494930000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
Кол.	10 ST	
Тип	KWN-M8/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494680000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494450000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494470000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1494480000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M8/-120 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496390000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Тип	KWN-M10/-120 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496400000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M12/-120 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496410000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
Кол.	25 ST	
Тип	KWN-M16/-120 45	Версия
Заказ №	<a href="#">1496420000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
Кол.	25 ST	
Тип	KP-M8/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498480000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M10/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498240000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M12/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498250000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M14/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498490000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M16/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498270000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
Кол.	50 ST	
Тип	KP-M20/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498280000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
Кол.	50 ST	
Тип	KWPN-M10/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497750000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M12/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497760000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M16/120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497770000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
Кол.	25 ST	
Тип	KWPN-M20/-120 90	Версия
Заказ №	<a href="#">1497780000</a>	Кабельный наконечник, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
Кол.	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

Тип	VPN/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1498690000</a>	Кабельный наконечник, 120 мм <sup>2</sup> , 120 мм <sup>2</sup> , Нет
GTIN (EAN)	4050118307795	
Кол.	25 ST	
Тип	VPLN/-120	Версия
Заказ №	<a href="#">1492960000</a>	Кабельный наконечник, 120 мм <sup>2</sup> , 120 мм <sup>2</sup> , Нет
GTIN (EAN)	4050118302936	
Кол.	50 ST	