

ES EPG 45 AEH 25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	25мм <sup>2</sup> , Трапецеидальный обжим
Заказ №	<a href="#">1501070000</a>
Тип	ES EPG 45 AEH 25
GTIN (EAN)	4050118309164
Кол.	1 Штука

**ES EPG 45 AEN 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Масса нетто 160.16 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Обжимные вставки**

Ширина обжима 19 mm Сечение медного провода для обжима 25

**Описание контактов**

Поперечное сечение провода, макс., 4 Поперечное сечение провода, мин., 4  
AWG AWG  
Диапазон обжимаемых проводников, макс. 25 mm<sup>2</sup>

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима Трапецеидальный обжим  
Сечение кабельного наконечника номин. 25 mm<sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		