

ES EPG 45 AEH 35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	35мм ² , Трапецеидальный обжим
Заказ №	1501170000
Тип	ES EPG 45 AEH 35
GTIN (EAN)	4050118309386
Кол.	1 Штука

ES EPG 45 AEN 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	180 g
-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Ширина обжима	19 mm	Сечение медного провода для обжима	35
---------------	-------	------------------------------------	----

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	2	Поперечное сечение провода, мин., AWG	2
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	35 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецидальный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.		35 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		