


**ES EPG 45 AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Версия	50мм <sup>2</sup> , Трапецеидальный обжим
Заказ №	<a href="#">1501180000</a>
Тип	ES EPG 45 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118309539
Кол.	1 Штука

## ES EPG 45 AEH 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Размеры и массы

Масса нетто	154.88 g
-------------	----------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Обжимные вставки

Ширина обжима	19 mm	Сечение медного провода для обжима	50
---------------	-------	------------------------------------	----

## Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	1	Поперечное сечение провода, мин., AWG	1
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm <sup>2</sup>		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.		50 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		