

## ES EPG 45 DIN 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Версия	16мм <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Заказ №	<a href="#">1501330000</a>
Тип	ES EPG 45 DIN 16
GTIN (EAN)	405011830975 1
Кол.	1 Штука

**ES EPG 45 DIN 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	158 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Обжимные вставки**

Ширина обжима	10 mm	Сечение медного провода для обжима	16
Ширина обжима в мм	10		

**Описание контактов**

Поперечное сечение провода, макс., AWG	6	Поперечное сечение провода, мин., AWG	6
Диапазон обжимаемых проводников, макс.	16 mm <sup>2</sup>		

**Характеристики инструмента — обжим**

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием		
Сечение кабельного наконечника	номин.		16 mm <sup>2</sup>

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		