## Справочный листок технических дан-


#### **ES EPG 45 DIN 25**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до  $300 \ \text{mm}^2$
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

#### Основные данные для заказа

25mm², Обжим с гофрированием	
<u>1501340000</u>	
ES EPG 45 DIN 25	
4050118309560	
1 Штука	
	1501340000 ES EPG 45 DIN 25 4050118309560

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Глубина	12 mm	Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	30 mm	Ширина (в дюймах)	1.1811 inch
Масса нетто	133.76 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Обжимные вставки

Ширина обжима	12 mm	Сечение медного провода для обжима 25
Ширина обжима в мм	12	

#### Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., 4 AWG		Поперечное сечение провода, мин., AWG	4
Диапазон обжимаемых проводников, 25	mm²		
макс.			

#### Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием	
Сечение кабельного наконечника	номин.	25 mm²

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Статус каталога / Изображения