


ES EPG 45 DIN 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	70mm ² , Обжим с гофрированием
Заказ №	1501380000
Тип	ES EPG 45 DIN 70
GTIN (EAN)	4050118309744
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm
Высота	60 mm
Ширина	30 mm
Масса нетто	132.88 g

Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина (в дюймах)	1.1811 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Обжимные вставки

Ширина обжима	12 mm
Ширина обжима в мм	12

Сечение медного провода для обжима 70

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	2/0
Диапазон обжимаемых проводников,	70 mm ²

макс.

Поперечное сечение провода, мин., AWG	2/0
нomin.	70 mm ²

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
Сечение кабельного наконечника	нomin.

70 mm²

Классификации

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90