

CC-M 43/70 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Чтобы удовлетворить широкий спектр требований, предъявляемых к маркировке, MetalliCards могут изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Хромированные алюминиевые шильдики являются недорогой альтернативой для различных областей применения, они, в частности, отличаются резким контрастом многоцветной печати. В химической и обрабатывающей промышленности, где предъявляются высокие требования к технологиям, можно чувствовать себя в безопасности при использовании MetalliCard из нержавеющей стали, обладающей выдающимися характеристиками сопротивления. Форматы покрывают потребности всего спектра системной идентификации. Будь то негабаритное оборудование или типовая табличка, они обеспечивают высокое качество процесса маркировки. Кроме того, MetalliCard предлагают оптимальные характеристики установки. Карты MetalliCard обеспечивают универсальное использование благодаря различным вариантам крепления: склеивание, клепка, с держателями шильдиков или рейками, либо в сочетании с кабельными стяжками из нержавеющей стали. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 43 x 70 mm, серебряный |
| Заказ № | 1505180000 |
| Тип | CC-M 43/70 AL SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118313826 |
| Кол. | 1 Штука |

CC-M 43/70 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 0.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.0197 inch |
| Высота | 43 mm | Высота (в дюймах) | 1.6929 inch |
| Ширина | 70 mm | Ширина (в дюймах) | 2.7559 inch |
| Масса нетто | 1.68 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|---|---|-------------|--|
| Исполнение | втычной | | |
| Ширина | 70 mm | | |
| Температурный диапазон, макс.. | 130 °C | | |
| Температурный диапазон, мин. | -55 °C | | |
| Цветовой код | серебряный | | |
| Основной материал | Хромированный алюминий (AL), Анодированный алюминий | | |
| Напечатанные символы | Требуется файл M-Print PRO | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | MetalliCard | |
| Размер маркировочной области | 41.3 x 68.3 mm | | |
| совместимый принтер | | | |
| Количество маркировочных элементов 1 MetalliCard = Device markers на комбинацию | | | |
| Температурный диапазон вставки | -55...130 °C | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

CC-M 43/70 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

