



Фронтальные адаптеры FAD TSX с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат TSX на другие системы ПЛК или модули i-remote компании Weidmüller.

- Возможность установки на клеммную рейку TS35

Основные данные для заказа

Заказ №	1505520000
Тип	FAD BLK1 SL24
GTIN (EAN)	4050118319538
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства



FAD BLK1 SL24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	37 mm	Глубина (дюймов)	1.4567 inch
Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch
Ширина	209 mm	Ширина (в дюймах)	8.2283 inch
Масса нетто	404.33 g		

Температуры

Температура хранения -40...60 °C Рабочая температура -25...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня) SL 5,08 mm Подключение к ПЛК TSX-BLK1

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня) SL 5,08 mm

Расчетные данные

Рабочее напряжение 230 V AC / 320 V DC

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с DIN EN 50178 Номинальное напряжение 230 V AC
Категория перенапряжения II Степень загрязнения 2
Проверка импульсного напряжения 2.1 kV Испытательное напряжение изоляции 1.2 kV AC

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Изображения

