

**FAD BLK1 SL24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Фронтальные адаптеры FAD TSX с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат TSX на другие системы ПЛК или модули u-remote компании Weidmüller.

- Возможность установки на клеммную рейку TS35

**Основные данные для заказа**

Заказ №	1505520000
Тип	<a href="#">FAD BLK1 SL24</a>
GTIN (EAN)	4050118319538
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства

## FAD BLK1 SL24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	37 mm	Глубина (дюймов)	1.4567 inch
Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch
Ширина	209 mm	Ширина (в дюймах)	8.2283 inch
Масса нетто	404.33 g		

### Температуры

Температура хранения -40...60 °C Рабочая температура -25...50 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня) SL 5,08 мм Подключение к ПЛК TSX-BLK 1

### Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня) SL 5,08 мм

### Расчетные данные

Рабочее напряжение 230 V AC / 320 V DC

### Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	230 V AC
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Проверка импульсного напряжения	2.1 kV	Испытательное напряжение изоляции AC	1.2 kV

### Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**FAD BLK1 SL24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

