

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Фронтальные адаптеры FAD TSX с предварительно собранными кабелями обеспечивают безопасную миграцию с плат TSX на другие системы ПЛК или модули u-remote компании Weidmüller.

- Возможность установки на клеммную рейку TS35

Основные данные для заказа

Заказ №	1505530000
Тип	FAD BLK 7 2HE20
GTIN (EAN)	4050118319545
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	37 mm	Глубина (дюймов)	1.4567 inch
Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch
Ширина	209 mm	Ширина (в дюймах)	8.2283 inch
Масса нетто	187 g		

Температуры

Температура хранения -40...60 °C Рабочая температура -25...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

Данные соединения

Соединение (сторона устройства полевого уровня) 2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p

Расчетные данные

Рабочее напряжение 50 В перем. тока/70 В пост. тока

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 50 V AC
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Проверка импульсного напряжения	0.5 kV	Испытательное напряжение изоляции AC	0.35 kV

Классификации

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD BLK 7 2HE20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

