

## LADEGERAET EPG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

### Основные данные для заказа

Заказ №	1509370000
Тип	<a href="#">LADEGERAET EPG</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
Кол.	1 Штука

LADEGERAET EPG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	178 mm	Глубина (дюймов)	7.0079 inch
Высота	78 mm	Высота (в дюймах)	3.0709 inch
Ширина	150 mm	Ширина (в дюймах)	5.9055 inch
Длина	178 mm	Длина (в дюймах)	7.0079 inch
Масса нетто	512 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Время зарядки	0.5 h	Диапазон напряжений	12 / 14.4 / 18 V
Потребляемая мощность	90 W	Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz

Классификации

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		