

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 1.2 - 2.4 mm, желтый
Заказ №	<a href="#">1513140000</a>
Тип	HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M
GTIN (EAN)	4050118320794
Кол.	1 Штука

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Сертификаты**

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	0.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0197 inch
Ширина	4.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.1654 inch
Длина	30000 mm	Длина (в дюймах)	1181.1 inch
Масса нетто	158 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки	-55...105 °C
--------------------------------	--------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного 0.5 mm <sup>2</sup> провода, макс.
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.25 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.
Наружный диаметр провода, мин.	1.2 mm	2.4 mm
Рекомендуемая температура для усадки	90 °C	Степень усадки
Сечение соединительного провода	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода
		1.2 - 2.4 mm

**Общие данные**

Вид печати	Чистый	Ширина	4.2 mm
Температурный диапазон, макс..	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	желтый	Галогены	Нет
Длина	30000 mm	Основной материал	Полиолефин
Нанесенные символы	без	совместимый принтер	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>

Температурный диапазон вставки	-55...105 °C
--------------------------------	--------------

Количество на один рулон	1
--------------------------	---

**Важное примечание**

Сведения об изделии	Требуется внешний держатель рулона 1302920000
---------------------	---

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings



**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Версия
Заказ №	<a href="#">1426210000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 ST	

**THM MULTIMARK**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.


**Основные данные для заказа**

Тип	THM MMP EXT.RH	Версия
Заказ №	<a href="#">1302920000</a>	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия
Заказ №	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 30	Версия
Заказ №	<a href="#">1357430000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Кол.	1 ST	

**HSS-HF 1.2-2.4 EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****THM MULTIMARK PLUS**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Версия
Заказ №	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Кол.	1 ST	