

**HSS-HF 12.7-25.4EL Y30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Маркировка проводов и кабелей, 12.7 - 25.4 мм, желтый |
| Заказ №    | <a href="#">1513230000</a>                            |
| Тип        | HSS-HF 12.7-25.4EL Y30M                               |
| GTIN (EAN) | 4050118320947   |
| Кол.       | 1 Штука   |

## HSS-HF 12.7-25.4EL Y30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 1.5 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.0591 inch |
| Ширина      | 40.5 mm  | Ширина (в дюймах) | 1.5945 inch |
| Длина       | 30000 mm | Длина (в дюймах)  | 1181.1 inch |
| Масса нетто | 1552 g   |                   |             |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|  |                          |   |                     |
|--|--------------------------|---|---------------------|
| Галогены   | Нет                      | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 120 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 35 mm <sup>2</sup>       | Наружный диаметр провода, макс.                   | 25.4 mm             |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 12.7 mm                  | Степень усадки                                    | 2:1                 |
| Рекомендуемая температура для усадки             | 90 °C                    | Наружный диаметр провода                          | 12.7 - 25.4 mm      |
| Сечение соединительного провода                  | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |   |                     |

## Общие данные

|                                |              |                              |  |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Вид печати                     | Чистый       | Ширина                       | 40.5 mm  |
| Температурный диапазон, макс.. | 105 °C       | Температурный диапазон, мин. | -55 °C   |
| Цветовой код                   | желтый       | Галогены                     | Нет  |
| Длина                          | 30000 mm     | Основной материал            | Полиолефин   |
| Напечатанные символы           | без          | совместимый принтер          | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Температурный диапазон вставки | -55...105 °C | Количество на один рулон     | 1  |

## Важное примечание

Сведения об изделии Требуется внешний держатель рулона 1302920000

## Классификации


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 12.7-25.4EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## HSS-HF 12.7-25.4EL Y30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Тип        | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Версия     |
| Заказ №    | <a href="#">1426210000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |            |
| Кол.       | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | THM MMP EXT.RH             | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">1302920000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |
| Тип        | MULTIMARK ROLLER 115       | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">1357420000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |
| Тип        | MULTIMARK ROLLER 30        | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">1357430000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |

**HSS-HF 12.7-25.4EL Y30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****THM MULTIMARK PLUS**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">2672590000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |