
## Справочный листок технических дан-





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

### Основные данные для заказа

Версия	Маркировка проводов и кабелей, 3.2 - 6.4 mm, белый
Заказ №	<u>1513280000</u>
Тип	HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M
GTIN (EAN)	4050118321036
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных

## **HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC001530

EC001530

27-40-04-01

27-40-04-01

27-28-11-02 27-28-11-02

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	0.9 mm	Глубина (дюймов)	0.0354 inch
Ширина	10.7 mm	Ширина (в дюймах)	0.4213 inch
Длина	30000 mm	Длина (в дюймах)	1181.1 inch
Масса нетто	406 g		
Температуры			,
Температурный диапазон вставки	-55105 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	слючения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
		провода, макс.	
Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительног провода, макс.	
Поперечное сечение соединительного провода, мин.		Наружный диаметр провода, макс.	6.4 mm
Наружный диаметр провода, мин.	3.2 mm	Степень усадки	2:1
Рекомендуемая температура для усадки	90 °C	Наружный диаметр провода 	3.2 - 6.4 mm
Сечение соединительного провода	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>		
Общие данные			
Вид печати	Чистый	Ширина	10.7 mm
Температурный диапазон, макс	105 °C	Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	белый	Галогены	Нет
Длина	30000 mm	Основной материал	Полиолефин
Напечатанные символы	без	совместимый принтер	THM MULTIMARK, THN MULTIMARK PLUS
Гемпературный диапазон вставки	-55105 °C	Количество на один рулон	1
Важное примечание			
Сведения об изделии		ержатель рулона 1302920000	

Классификации

ETIM 6.0

ETIM 8.0

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

ETIM 7.0

ETIM 9.0

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

EC001530

EC001530

EC001530

27-40-04-01

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02

## Справочный листок технических данных


## Weidmüller **₹**

## **HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Справочный листок технических данных

## **HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип RIBBON HSS HF EL 40/300... Версия
Заказ № 1426210000 Ink ribbon
GTIN (EAN) 4050118228823

Koл 1 ST

### **THM MULTIMARK**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	THM MMP EXT.RH	Версия
Заказ №	1302920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 115	Версия
Заказ №	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 ST	
Тип	MULTIMARK ROLLER 30	Версия
Заказ №	1357430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## **HSS-HF 3.2-6.4 EL W30M**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### **THM MULTIMARK PLUS**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

#### Основные данные для заказа

Тип MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Версия

3аказ № <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

(ол. 1 S<sup>¬</sup>

Статус каталога / Изображения