

HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Маркировка проводов и кабелей, 6.4 - 12.7 mm, белый |
| Заказ № | 1513300000 |
| Тип | HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M |
| GTIN (EAN) | 4050118320879 |
| Кол. | 1 Штука |

HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 1.2 mm | Глубина (дюймов) | 0.0472 inch |
| Ширина | 20.9 mm | Ширина (в дюймах) | 0.8228 inch |
| Длина | 30000 mm | Длина (в дюймах) | 1181.1 inch |
| Масса нетто | 756 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|------------------------|---|--------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 35 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 6 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 12.7 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 6.4 mm | Степень усадки | 2:1 |
| Рекомендуемая температура для усадки | 90 °C | Наружный диаметр провода | 6.4 - 12.7 mm |
| Сечение соединительного провода | 6 - 35 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Вид печати | Чистый | Ширина | 20.9 mm |
| Температурный диапазон, макс.. | 105 °C | Температурный диапазон, мин. | -55 °C |
| Цветовой код | белый | Галогены | Нет |
| Длина | 30000 mm | Основной материал | Полиолефин |
| Напечатанные символы | без | совместимый принтер | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| Температурный диапазон вставки | -55...105 °C | Количество на один рулон | 1 |

Важное примечание

Сведения об изделии Требуется внешний держатель рулона 1302920000

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Версия | |
| Заказ № | 1426210000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | THM MMP EXT.RH | Версия | |
| Заказ № | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | MULTIMARK ROLLER 115 | Версия | |
| Заказ № | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | MULTIMARK ROLLER 30 | Версия | |
| Заказ № | 1357430000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

HSS-HF 6.4-12.7 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия |
| Заказ № | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Кол. | 1 ST | |