

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Адаптер, прямой, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Заказ №	1514970000
Тип	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
Кол.	1 Штука

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E471884

Размеры и массы

Масса нетто 37 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C Рабочая температура -25 °C...80 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6с

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов 4 Кодировка D-кодировка

Поверхность контакта позолоченный Основной материал корпуса PA 66

Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801) Вид защиты IP67

Общие данные

Количество полюсов 4 Соединение 1 RJ45 180°

Соединение 2 M12 Описание артикула Адаптер, прямой

Состав Вывод M12 на гнезде RJ45 Основной материал корпуса PA 66

Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801) Соединительная резьба M12

Поверхность контакта позолоченный Экранирование Да

Вид защиты IP67

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

Электрические свойства

Сопротивление контакта ≤ 10 mΩ Допустимая токовая нагрузка при 50 °C 1 A

Общие технические данные

Количество полюсов 4 Кодировка D-кодировка

Соединительная резьба M12 Поверхность контакта позолоченный

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Исполнение	прямой	Основной материал корпуса	PA 66
Вид защиты	IP67		

Классификации

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		


IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж



Разрез узла в сборе

