

CH20M17 S PPP LGY 2018

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Боковой элемент корпуса CH20M может иметь индивидуальную конструкцию для гибкой адаптации к вашим потребностям. Особенно практичным преимуществом является то, что ненужные пазы просто закрываются крышками. Это не только обеспечивает чистый и аккуратный внешний вид, но и защищает от пыли и других воздействий окружающей среды. Воспользуйтесь преимуществом универсальности корпуса CH20M, чтобы воплощать свои идеи в эффективной работе над проектами!

Основные данные для заказа

Версия	Боковой элемент, OMNIMATE Housing — серия CH20M Светло-серый, Боковой элемент, Ширина: 17.5 mm
Заказ №	1529520000
Тип	CH20M17 S PPP LGY 2018
GTIN (EAN)	4050118334296
Кол.	12 Штука

CH20M17 S PPP LGY 2018

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	105.5 mm	Глубина (дюймов)	4.1535 inch
Высота	22.8 mm	Высота (в дюймах)	0.8976 inch
Ширина	17.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.689 inch
Масса нетто	11.6 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-25 °C...85 °C	Температурный диапазон вставки	-40...120 °C
Влажность	Отн. влажность 5–93 %, T _u = 40 °C, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	Светло-серый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7035	Информация относительно тестирования всей сборки, см. указанные статьи	CH20M17 B BK/OR 2010
Способность к заливке	Нет		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66 GF 30
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	Пластмасса	Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Свойства компонента

Вырезание как подготовка для функционального порта предусмотрено	Нет	Кол-во полюсов, макс.	9
Количество вентиляционных отверстий	0	Количество розеточных частей для гнездовых разъемов	3
Количество уровней соединения	3		

Изображения


Изображение изделия



Изображение изделия



Габаритный чертеж



CH20M17 S PPP LGY 2018

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

CH20M AD SHL 5.00/03 – крышка бокового элемента для CH20M17



Инновационные решения в области промышленной электроники для монтажа в шкафах управления Корпуса электронных блоков имеют решающее значение для интеграции электронных узлов в шкафы управления. Они защищают хрупкие компоненты и обеспечивают надежное соединение. Благодаря качественным материалам они являются долгосрочными решениями для промышленного применения.

Преимущества:

Гибкость: масштабируемые решения для различных требований

Безопасность: прочная конструкция для защиты вашей электроники

Эффективность: простая установка и оптимизированная технология соединения

Корпус для любой сферы применения:

Наш ассортимент включает модульные (например, CH20M), мелкие и профильные корпуса, предназначенные для управления, преобразования сигнала и безопасного использования. Эти корпуса отличаются индивидуализированной конструкцией, простотой монтажа и широкими возможностями соединения.

Индивидуализация:

в дополнение к стандартным решениям доступны индивидуальные варианты конструкции, цвета и печати. Конфигуратор Weidmüller обеспечивает создание индивидуальной конструкции.

Наш сервис:

мы предлагаем консультации экспертов и техническую поддержку ваших проектов. В разделе «Загрузить» содержатся данные САПР, спецификации, а также инструкции по установке для эффективной интеграции.

Основные данные для заказа

Тип	CH20M AD SHL 5.00/03 AG...	Версия
Заказ №	2554740000	Кожух, OMNIMATE Housing — серия CH20M агатово-серый,
GTIN (EAN)	4050118564792	Крышка бокового элемента, Ширина: 17.5 mm
Кол.	50 ST	
Тип	CH20M AD SHL 5.00/03 BK...	Версия
Заказ №	1254110000	Кожух, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, Крышка
GTIN (EAN)	4050118046922	бокового элемента, Ширина: 17.5 mm
Кол.	50 ST	
Тип	CH20M AD SHL 5.00/03 LG...	Версия
Заказ №	1529540000	Кожух, OMNIMATE Housing — серия CH20M Светло-серый, Крышка
GTIN (EAN)	4050118334418	бокового элемента, Ширина: 17.5 mm
Кол.	50 ST	