

## IE-FCI-PWB-RCBO



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

### Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (RCBO), Вставка (питание), большая, RCBO
Заказ №	<a href="#">1534250000</a>
Тип	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Кол.	1 Штука

## IE-FCI-PWB-RCBO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто

71 g

### Температуры

Температура хранения

Рабочая температура

-5 °C...40 °C

Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

### Общие данные

Вид изделия

Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (RCBO)

Вид защиты

IP20

Тип вставки

Вставка (питание), большая

### Общие стандарты

Сертификат № (DNV)

TAA000022B

### Технические данные

Вид соединения

Винтовое соединение

Номинальный ток

16 A

Рабочее напряжение

230 V AC

I $\Delta$ m

500 A

I $\Delta$ n

30 mA

Характеристика срабатывания

Тип C

### Классификации

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-18-28-92

ECLASS 15.0

27-18-28-92

### Зажимаемые провода

Вид соединения

Винтовое соединение

## IE-FCI-PWB-RCBO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Технические данные

Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	


**IE-FCI-PWB-RCBO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Изображения**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Характеристика срабатывания**




**IE-FCI-PWB-RCBO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Принадлежности для FrontCom Vario**



**Основные данные для заказа**

Тип	IE-FC-PWPC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка	
GTIN (EAN)	4050118255584		
Кол.	1 ST		