

## IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

## Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | FrontCom, Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (RCBO), Вставка (питание), большая, RCBO |
| Заказ №    | <a href="#">1534250000</a>  |
| Тип        | IE-FCI-PWB-RCBO   |
| GTIN (EAN) | 4050118337938   |
| Кол.       | 1 Штука   |

## IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

## Размеры и массы

Масса нетто

71 g

## Температуры

Температура хранения

Рабочая температура

-5 °C...40 °C

Температура монтажа

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS

Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

## Общие данные

Вид изделия

Автоматический выключатель, управляемый дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока (RCBO)

Вид защиты

IP20

Тип вставки

Вставка (питание), большая

## Общие стандарты

Сертификат № (DNV)

TAA000022B

## Технические данные

Вид соединения

Винтовое соединение

Номинальный ток

16 A

Рабочее напряжение

230 V AC

I $\Delta$ m

500 A

I $\Delta$ n

30 mA

Характеристика срабатывания

Тип C

## Классификации

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0

27-18-28-92

ECLASS 15.0

27-18-28-92

## Зажимаемые провода

Вид соединения

Винтовое соединение

**IE-FCI-PWB-RCBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data**

|  |                             |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником | мин.                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|  | макс.                       | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, жесткого                                      | мин.                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|  | макс.                       | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником             | мин.                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|  | макс.                       | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Сечение подсоединяемого провода, жесткого                                      | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником             | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |

**Характеристика срабатывания**



## IE-FCI-PWB-RCBO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Принадлежности для FrontCom Vario



### Основные данные для заказа

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип        | IE-FC-PWPC                 | Версия   |  |
| Заказ №    | <a href="#">1450820000</a> | FrontCom, Защита от прикосновения, Одинарная рамка |  |
| GTIN (EAN) | 4050118255584              |  |  |
| Кол.       | 1 ST                       |  |  |