



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 10 HEX, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: DIN
Заказ №	1542260000
Тип	CRIMPSET PZ 10 HEX D
GTIN (EAN)	4050118347111
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1809 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Набор, содержащий обжимной инструмент (шестигранник до 10 мм ²), инструмент для зачистки проводов и кабельные наконечники с цветовой кодировкой DIN
-------------------	---

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 mm ²
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Инструмент для обжима	PZ 10 HEX	Цветовой код	DIN
Количество АЕН	2900 pcs.		

Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

Crimping tools



- Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
 - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 HEX	Версия
Заказ №	1445070000	Инструмент для обжима наконечников, 0,25mm ² , 10mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118250312	Шестигранный обжим
Кол.	1 ST	

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия
Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190120931	
Кол.	500 ST	
Тип	H0,75/14D GR	Версия
Заказ №	9019040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190099077	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,0/14D R	Версия
Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190090623	
Кол.	500 ST	
Тип	H1,5/14D SW	Версия
Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190153793	
Кол.	500 ST	
Тип	H2,5/15D BL	Версия
Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190028732	
Кол.	500 ST	
Тип	H4,0/20D GR	Версия
Заказ №	9019200000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190126575	
Кол.	500 ST	

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²



6 mm²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	H6.0/20D GE	Версия	
Заказ №	9019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 ST		

Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H10.0/22D R	Версия	
Заказ №	9019240000	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 mm, 12 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190075385		
Кол.	100 ST		

Чемодан



- Корпус чемодана из небульющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия	
Заказ №	9028860000	Инструменты, Коробка	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Кол.	1 ST		