

**CRIMPSET PZ 10 SQR D****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Комплекты для обжима

**Основные данные для заказа**

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 10 SQR, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: DIN
Заказ №	<a href="#">1542290000</a>
Тип	CRIMPSET PZ 10 SQR D
GTIN (EAN)	4050118347128
Кол.	1 Штука
Упаковка	Пластмассовый ящик

## CRIMPSET PZ 10 SQR D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Размеры и массы

Глубина	261 mm	Глубина (дюймов)	10.2756 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	338 mm	Ширина (в дюймах)	13.3071 inch
Масса нетто	1591.04 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

### Технические данные

Описание артикула	Набор, содержащий обжимной инструмент (четырёхгранник до 10 мм <sup>2</sup> ), инструмент для зачистки проводов и кабельные наконечники с цветовой кодировкой DIN
-------------------	---

### Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 mm <sup>2</sup>
Упаковка	Пластмассовый ящик	инструмент для снятия изоляции	STRIPAX
Инструмент для обжима	PZ 10 SQR	Цветовой код	DIN
Количество АЕН	2900 pcs.		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ 10 SQR D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

## Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9005000000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

## Crimping tools



- Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее
- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
  - Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 SQR	Версия
Заказ №	<a href="#">1445080000</a>	Инструмент для обжима наконечников, 0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118250152	Четырехгранный обжим
Кол.	1 ST	

## CRIMPSET PZ 10 SQR D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

### Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019010000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 ST		
Тип	H0,75/14D GR	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019040000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190099077		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,0/14D R	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019080000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	
GTIN (EAN)	4008190090623		
Кол.	500 ST		
Тип	H1,5/14D SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019120000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный	
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 ST		
Тип	H2,5/15D BL	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019160000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 ST		
Тип	H4,0/20D GR	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, серый	
GTIN (EAN)	4008190126575		
Кол.	500 ST		

### Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## CRIMPSET PZ 10 SQR D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Accessories

### Основные данные для заказа

Тип	H6.0/20D GE	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019220000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 ST		

### Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм<sup>2</sup>



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

### Основные данные для заказа

Тип	H10.0/22D R	Версия	
Заказ №	<a href="#">9019240000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 мм, 12 мм, красный	
GTIN (EAN)	4008190075385		
Кол.	100 ST		

### Чемодан



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

### Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия	
Заказ №	<a href="#">9028860000</a>	Инструменты, Коробка	
GTIN (EAN)	4032248304608		
Кол.	1 ST		