

IE-FCI-PWCB-3A



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Предохранитель, Вставка плавкого предохранителя
Заказ №	1543690000
Тип	IE-FCI-PWCB-3A
GTIN (EAN)	4050118348859
Кол.	1 Штука

IE-FCI-PWCB-3A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E479289

Размеры и массы

Масса нетто 37 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 8b1

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид изделия	Предохранитель	Тип вставки	Вставка плавкого предохранителя
-------------	----------------	-------------	---------------------------------

Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAA000022B	Сертификат № (UR)	E479289
--------------------	------------	-------------------	---------

Технические данные

Вид соединения	Плоские гнездовые разъемы 6,5 мм	Номинальный ток	3 А
Сопrotивление	0,069 Ом тип.	Рабочее напряжение	32 В DC, 250 В AC
Допустимая токовая нагрузка	1,5 кВдейств.		

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		